



ADVANCED CUT POLIJSTPASTA

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
POL130	Advanced Cut Polijstpasta 1 KG



OMSCHRIJVING

Gerko Advanced Cut Polijstpasta is de innovatieve schuurpolish voor blanke autolakken. Advanced cut polijstpasta verwijdert schuursporen en gebruikssporen in de kortst mogelijke tijd en garandeert een perfect oppervlak. Het verwijdert effectief verfnevels en schuursporen tot korrel P1500.

Met zijn extreem homogene schuurkorrel bereikt Gerko advanced cut een extreem hoog snijniveau met een uitstekende glansgraad. Langdurig polijstbaar zonder te kleven en met geringe stofvorming. Uitermate geschikt voor alle soorten verf.

EIGENSCHAPPEN

- Polijst en produceert glans in één stap
- Bespaart tijd dankzij een 1 step polijstproces
- Hoge efficiëntie
- Hoogglansniveau
- Zonder siliconen en solventen
- Heavy cut, medium cut en finish in 1 fles
- Eenvoudig schoon te maken
- Op waterbasis
- Geringe stofvorming

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

1. Maak het oppervlak grondig schoon voordat u gaat polijsten.
2. Schud de fles voor gebruik en breng een kleine hoeveelheid van het product aan op de polijstpad.
3. Gebruik de Gerko Advanced Cut Foam Pad.
4. Als u een nieuwe of droge pad gebruikt, breng dan voldoende poetsmiddel aan om de vorming van zichtbare hologrammen te voorkomen.
5. Gebruik een roterende of een excentrische polijstmachine en pas de cross-coating-methode toe. Pas lichte druk toe bij het begin van het polijstproces. Haal de druk weg in de laatste cycli en verhoog de snelheid van de polijstmachine met 10%.
6. Als u aan zeer droge coatings werkt, spuit dan een beetje water op het oppervlak om stofvorming te voorkomen.
7. In eerste instantie ziet de lak er een beetje melkachtig uit en moet deze worden ingewerkt totdat er slechts een licht transparante/olieachtige film zichtbaar is.
8. Als u klaar bent met polijsten, verwijdert u eventuele resten met onze Gerko Superior Microvezeldoek, zonder enige druk uit te oefenen.
9. Wat de eisen van het oppervlak ook mogen zijn: gebruik Gerko Anti-Hologram Polijstpasta met de Gerko Anti-Hologram Foam Pad om de beste hoogglansafwerking te verkrijgen.



ADVANCED CUT POLIJSTPASTA

OPSLAGVOORWAARDEN

5 - 30°C, vermijd vorst en direct zonlicht

POLIJSTGEREEDSCHAP

- Lamswol
- Gerko Advanced Cut Foam Pad

PRODUCTINFORMATIE

PRODUCTGROEP	CATEGORIE	CUT	GLANS
Heavy Cut, Medium Cut, Finish	Premium	8	8